



## Mobilny stół warsztatowy z uniwersalnym zestawem narzędzi 137 szt., Typ: 1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	689100 1
GTIN	4018754344383
Klasa artykułu	66H

### Opis

#### Wykonanie:

Mobilny stół warsztatowy WB 621 z 7 szufladami. 2 górne szuflady są wyposażone w 137-elem. zestaw narzędzi Stahlwille. Pozostałe 5 szuflady można wyposażyć indywidualnie. Uniwersalny zestaw narzędzi znajduje się w dopasowanej wkładce z twardego tworzywa piankowego, dzięki czemu każde narzędzie ma swoje określone miejsce na stole warsztatowym. Odblokowywanie szuflad wózka warsztatowego odbywa się dzięki blokadzie centralnej za pomocą bocznego zamka patentowego z wyjmowanym kluczykiem. Stół warsztatowy ma dużą powierzchnię roboczą z blatem z multipleksu brzożowego, certyfikat FSC, 1150×500×30 mm. Możliwe okablowanie poprzez dwa gumowane przepusty i zdejmowane kanały kablowe z tyłu. Z uchwytem na rolkę papieru i boczną kratką z otworami na haczyki, np. do większych narzędzi. Koła odporne na działanie oleju i kwasu (Ø 125 mm) są wyposażone w zabezpieczenie przed nawijaniem nici chroniące gwinty łożysk przed brudem i nićmi, z dwoma hamulcami postojowymi.

W sekcji szafki znajduje się półka o regulowanej wysokości. Sekcja szafki i stół warsztatowy mają jednakowe zamknięcie. W zakres dostawy wchodzi 4 klucze.

#### w dostawie::

Stół warsztatowy: 1 szt. WB 621

Zestaw kluczy do śrub, 22-elem.: po 1 kluczu oczkowo-płaskim nr 613500 rozm. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

5 szt. kluczy oczkowych z grzechotką rozm. 8, 10; 13; 17; 19 mm

1 klucz płaski jednostronny maks. rozwartość 34 mm  
 Zestaw szczypiec, 4-elementowy: 1 szczypce do instalacji wodnych rozm. 240 mm  
 1 mocne boczne szczypce tnące rozm. 160 mm  
 1 szczypce płasko-okrągłe rozm. 200 mm  
 1 szczypce uniwersalne rozm. 180 mm  
 Zestaw kluczy nasadowych, 72-elem.: Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala + 1/2 cala, 52-elem.  
 1 zestaw bitów z 1 uchwytem wkrętakowym, 21-elem.  
 Zestaw narzędzi do wybijania, 7-elem.: 1 młotek ślusarski rozm. 500 g  
 1 młotek z miękkim obuchem rozm. 35 mm  
 1 przecinak płaski rozm. 175 mm  
 2 wybijaki zawleczek rozm. 150×6 mm; 3,4 mm  
 1 przebijak rozm. 120×4 mm  
 1 punktak rozm. 100×10 mm  
 Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych, 4-elem.: 4 szt., rozm. A21; A2; J2; J21  
 Zestaw wkrętaków + artykuł uzupełniający, 28-elem.: 3 wkrętaki do śrub płaskich rozm. 2,5; 4; 10 mm  
 3 wkrętaki do śrub z główką Phillips rozm. PH1; PH2; PH3  
 1 zestaw kluczy trzpieniowych kątowych do śrub z gniazdem Torx®, 8-elem.  
 1 zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych, 9-elem.  
 1 nóż do kabli  
 1 miara zwijana rozm. 3 m  
 1 metrówka drewniana rozm. 2 m  
 1 chwytник magnetyczny mini  
 1 latarka prętowa

**wskazówka:****Narzędzie jest dostarczane luzem.****Opis techniczny**

szerokość	1150 mm
wysokość	1045 mm
głębokość	500 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Rodzaj produktu	Wózek warsztatowy,

## Akcesoria

Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 6 mm	613500 6
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 24 mm	613500 24
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 16 mm	613500 16
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 14 mm	613500 14
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 22 mm	613500 22
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 17 mm	613500 17
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 7 mm	613500 7
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 15 mm	613500 15
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 21 mm	613500 21
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 12 mm	613500 12
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 10 mm	613500 10
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 8 mm	613500 8
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 18 mm	613500 18
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 13 mm	613500 13
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 19 mm	613500 19
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 11 mm	613500 11