

**Garant****Zestaw warsztatowy, liczba narzędzi: 22****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955072 22
GTIN	4067263169178
Klasa artykułu	91A

**Opis****Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

Podstawowy asortyment wkładek z twardego tworzywa piankowego do kompletnej szuflady – powierzchnia użytkowa 20 × 20G.

**Pasuje do:**

Stoły warsztatowe GridLine Ready-to-go, stoły warsztatowe GridLine Vario z obudową 24G, obudowa GridLine 24G, szafy narzędziowe GridLine 24 × 24G, szuflady GridLine 20 × 20G, GridLine XL ToolCar nr 914590.

**w dostawie::**

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 955072: 1 szt.

suwmiarka GARANT, nr 410100, wielk. 150: 1 szt.

Mikrometry zewnętrzne GARANT nr 420402, rozm. 0–25: 1 szt.

miara zwijana GARANT nr 462201, wielk. 2,5: 1 szt.

Poziomnica GARANT nr 467010, wielk. 250: 1 szt.

Klucze płaskie dwustronne GARANT, nr 610600, rozm. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: po 1 szt.

Zestaw kluczy trzpieniowych 6-kątnych GARANT z kulką przytrzymującą nr 627132 rozm. 9: 1 szt.

Wkrętaki do śrub płaskich GARANT nr 660032 rozm. 2,5; 4; 5,5: po 1 szt.

Wkrętak GARANT do wkrętów z główką Phillips nr 667702, wielk. 1; 2: po 1 szt.

Latarki kieszonkowe diodowe GARANT nr 081505 rozm. 125: 1 szt.

kombinerki GARANT nr 700940, wielk. 160: 1 szt.

szcypce tnące boczne GARANT, nr 724840, wielk. 160: 1 szt.

Młotek ślusarski GARANT nr 750110, wielk. 200: 1 szt.

Nożyce krawieckie GARANT nr 769240, wielk. 175: 1 szt.

Kleszcze do instalacji sanitarnych GARANT nr 813501, rozm. 180: 1 szt.

Nóż uniwersalny GARANT nr 845020: 1 szt.

## Opis techniczny

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
głębokość w G	20
szerokość w G	20
wersja	do szuflad wózków warsztatowych
liczba narzędzi	22
głębokość	500 mm
szerokość	500 mm
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad	100 mm
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

## Akcesoria

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 955072	952001 955072
Suwmiarka zakres pomiarowy 150 mm	410100 150
Mikrometry zewnętrzne zakres pomiarowy 0-25 mm	420402 0-25
Miary zwijane z wziernikiem długość linki 2,5 m	462201 2,5
Poziomnicez dołączanym magnesem długość 250 mm	467010 250
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 10X11 mm	610600 10X11

Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 12X13 mm	610600 12X13
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 14X15 mm	610600 14X15
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 17X19 mm	610600 17X19
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 8X9 mm	610600 8X9
Zestaw wkręteków kątowych 6-kątnych, długich, z kulką przytrzymującąchromowane Liczba wkręteków 9	627132 9
Wkrętki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 2,5 mm	660032 2,5
Wkrętki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 4 mm	660032 4
Wkrętki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 5,5 mm	660032 5,5
Wkrętki do śrub z główką Phillips, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene wielkość gniazda krzyżowego 1	667702 1
Wkrętki do śrub z główką Phillips, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene wielkość gniazda krzyżowego 2	667702 2
Latarki kieszonkowe diodowe (LED)z bateriami Typ 125 mm	081505 125
Kombinerki chromowane z 2-komponentowymi nasadkami długość całkowita 160 mm	700940 160
Szczypce tnące boczne, chromowane, z nasadkami długość całkowita 160 mm	724840 160
Młotki ślusarskie z ochronnym kołnierzem trzonka masa bez trzonka 200 g	750110 200
Nożyce krawieckie z powłoką tytanową długość całkowita 175 mm	769240 175
Kleszcze do instalacji sanitarnych długość całkowita 180 mm	813501 180
Nóż uniwersalny z rękojeścią z 2-komponentowym uchwytemi 3 ostrzami, 18 mm	845020