



Wózek warsztatowy Tool Rebel z zestawem narzędzi 9700, 94 szt., Typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	689200 1
GTIN	4000896249183
Klasa artykułu	66H

Opis

Wykonanie:

Wózek warsztatowy w ekskluzywnej stylistyce Tool Rebel z 7 szufladami (5 płaskich, 2 wysokie). 2 górne, płaskie szuflady są wyposażone w wysokiej jakości 94-elem. zestaw narzędzi profesjonalnych, składające się z następujących elementów: wkrętaki, klucze nasadowe 1/4-cala, klucze oczkowo-płaskie i klucze trzpieniowe. Pozostałe 5 szuflady można wyposażyć indywidualnie.

Uniwersalny zestaw narzędzi znajduje się w dopasowanej wkładce z twardego tworzywa piankowego, dzięki czemu każde narzędzie ma swoje określone miejsce w wózku warsztatowym. Duża półka do odkładania i pracy jest wykonana z odpornego na rozpuszczalniki tworzywa sztucznego, a także jest całkowicie uszczelniona. Centralna blokada jest zamykana na umieszczony z boku zamek patentowy. Koła odporne na olej i kwasy mogą każdorazowo udźwignąć obciążenie 250 kg oraz mają precyzyjne łożyska kulkowe i podwójny wieniec kulowy w łożysku wychylnym.

w dostawie::

Wózek warsztatowy Tool Rebel: 1 szt.

Zestaw wkrętaków 1, 18-elem.: Po 1 wkrętaku do śrub płaskich nr 662200 rozm. 4; 5,5; 6,5

Po 1 wkrętaku do śrub płaskich, z izolacją wg VDE, nr 663100 rozm. 2,5; 3,5

1 wkrętak do śrub płaskich, Stubby rozm. 5,5 mm

Po 1 wkrętaku do śrub płaskich z grotem przelotowym nr 660300 rozm; 5,5; 7

Po 1 wkrętaku do śrub z główką Phillips nr 668260 rozm. 1; 2; 3
 1 wkrętak do śrub z główką Phillips, Stubby nr 668260 rozm. 2S
 Po 1 wkrętaku do śrub Pozidriv nr 668270 rozm. 1; 2
 1 wkrętak dla elektroników do śrub z główką Phillips rozm. PH0
 1 wkrętak dla elektroników do śrub płaskich nr 664600 rozm. 2,5
 Po 1 chwytaku do wkrętów nr 666425, rozm. 1; 3
 Grzechotka 8000 A Zyklop, 1/4 cala, zestaw 37-elem.: 1 grzechotka 1/4 cala Zyklop Speed nr 632390
 1 przedłużka 1/4 cala 75, 150 mm
 1 przegub Cardana 1/4 cala
 1 przedłużka 1/4 cala „Wobble” długość 56 mm
 Po 1 nasadce kluczy nasadowych do śrub z łbem 6-kątnym 1/4 cala rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
 Po 1 nasadce wkrętakowej do śrub z gniazdem wewn. Torx®, 1/4 cala rozm. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
 Po 1 nasadce wkrętakowej do śrub z gniazdem wewn. 6-kątnym, 1/4 cala, długość 28 mm rozm. 3; 4; 5; 6; 8 mm
 Po 1 nasadce wkrętakowej do śrub z gniazdem wewn. 6-kątnym, 1/4 cala, długość 100 mm rozm. 4; 5; 6; 8 mm
 Zestaw 6003 Joker 1, 19-elem.: Po 1 kluczu oczkowo-płaskim Joker 6003 nr 613800 rozm. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
 1 otwieracz do butelek
 Zestaw kluczy trzpieniowych 1, 20-elem.: 1 zestaw wkrętaków kątowych do śrub z gniazdem 6-kątnym z końcówką sferyczną, 9-elem., metryczny rozm. 1,5 – 10
 1 zestaw wkrętaków kątowych do śrub z gniazdem Torx® z końcówką sferyczną, 9-elem rozm. TX8 – TX40
 1 przyrząd do magnesowania nr 666451 rozm. 1
 1 kieszonkowa miarka STABILA (3 m)

wskazówka:**Narzędzie jest dostarczane luzem.****Opis techniczny**

głębokość użytkowa szuflad	398 mm
Liczba szuflad	7
szerokość	785 mm
głębokość	518 mm
szerokość użytkowa szuflad	522 mm
wysokość	1020 mm
oznaczenie producenta	9700 Wózek warsztatowy Tool Rebel

Nośność szuflad/szufladopótek	25 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Rodzaj produktu	Wózek warsztatowy,

Aksesoria

Wkrętki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, oraz z kapturem do pobijania szerokość ostrza b 5,5 mm	660300 5,5
Wkrętki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem Kraftform szerokość ostrza b 4 mm	662200 4
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 8 mm	613800 8
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 14 mm	613800 14
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 13 mm	613800 13
Wkrętki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, oraz z kapturem do pobijania szerokość ostrza b 7 mm	660300 7
Wkrętki do śrub Phillips, z grotem o przekroju okrągłym wielkość gniazda krzyżowego 3	668260 3
Wkrętki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane szerokość ostrza b 3,5 mm	663100 3,5
Wkrętki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem Kraftform szerokość ostrza b 5,5 mm	662200 5,5
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 11 mm	613800 11
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 6 mm	613800 6
Wkrętki do śrub Pozidriv, z grotem o przekroju okrągłym wielkość gniazda krzyżowego 1	668270 1
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 19 mm	613800 19
Wkrętki dla elektroników do śrub płaskich z uchwytem Kraftform-Micro szerokość ostrza b 2,5 mm	664600 2,5

Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 12 mm	613800 12
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 17 mm	613800 17
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 16 mm	613800 16
Uchwyty do wkrętów i śrub Typ 1	666425 1
Wkrętaki do śrub Phillips, z grotem o przekroju okrągłym wielkość gniazda krzyżowego 1	668260 1
Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem Kraftform szerokość ostrza b 6,5 mm	662200 6,5
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 18 mm	613800 18
Uchwyty do wkrętów i śrub Typ 3	666425 3
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 15 mm	613800 15
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 10 mm	613800 10
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 20 mm	613800 20
Wkrętaki do śrub Phillips, z grotem o przekroju okrągłym wielkość gniazda krzyżowego 2	668260 2
Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftformcałkowicie izolowane szerokość ostrza b 2,5 mm	663100 2,5
Grzechotka przełączalna, drobnozębna „Zyklop Speed”, 1/4 cala, z głowicą obrotową i wypychaczem	632390
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 22 mm	613800 22
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 21 mm	613800 21
Wkrętaki do śrub Pozidriv, z grotem o przekroju okrągłym wielkość gniazda krzyżowego 2	668270 2
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 7 mm	613800 7
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 24 mm	613800 24