


## Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala, liczba narzędzi: 29



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	955161 29
GTIN	4067263103066
Klasa artykułu	91A

### Opis

#### Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

#### w dostawie::

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 955161: 1 szt.

Nasadka 6-kątna 1/4 cala GARANT nr 631029 rozm. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: po 1 szt.

Nasadka wkrętakowa HOLEX do śrub płaskich 1/4 cala, nr 631613, rozm. 3,5; 5,5: po 1 szt.

Nasadka wkrętakowa do wkrętów z główką Phillips 1/4 cala HOLEX, nr 631623, rozm. 1; 2: po 1 szt.

Nasadka wkrętakowa 6-kątna 1/4 cala, długa GARANT nr 631729, rozm. 2,5; 3; 4; 5; 6: po 1 szt.

Grzechotka przełączalna 1/4 cala GARANT nr 632025, rozm. 1/4: 1 szt.

Przedłużka GARANT 1/4 cala nr 632429 rozm. 50; 100: po 1 szt.

Uchwyt wkrętakowy 1/4 cala GARANT nr 632829, rozm. 146: 1 szt.

Przetyczki 1/4 cala GARANT nr 633029, rozm. 116: 1 szt.

Przegub Cardana GARANT 1/4 cala nr 633529, rozm. 1/4: 1 szt.

### Opis techniczny

szerokość	383 mm
liczba narzędzi	29
głębokość	115 mm
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
pasują do głębokości organizerów	115 mm
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

## Akcesoria

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 955161	952001 955161
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm	631029 10
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 11 mm	631029 11
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 12 mm	631029 12
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 13 mm	631029 13
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 14 mm	631029 14
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 3,5 mm	631029 3,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4 mm	631029 4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4,5 mm	631029 4,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5 mm	631029 5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm	631029 5,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 6 mm	631029 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm	631029 7
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 8 mm	631029 8
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 9 mm	631029 9
Nasadki wkrętakowe do śrub płaskich, 1/4 cala szerokość grotu 3,5 mm	631613 3,5
Nasadki wkrętakowe do śrub płaskich, 1/4 cala szerokość grotu 5,5 mm	631613 5,5
Nasadki wkrętakowe do wkrętów Phillips, 1/4 cala wielkość gniazda krzyżowego 1	631623 1
Nasadki wkrętakowe do wkrętów Phillips, 1/4 cala wielkość gniazda krzyżowego 2	631623 2

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długość 6-kątne 2,5 mm	631729 2,5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długość 6-kątne 3 mm	631729 3
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długość 6-kątne 4 mm	631729 4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długość 6-kątne 5 mm	631729 5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długość 6-kątne 6 mm	631729 6
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ 1/4	632025 1/4
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 100 mm	632429 100
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 50 mm	632429 50
Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita 146 mm	632829 146
Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita 116 mm	633029 116
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4	633529 1/4