


Garant**Oprawki BASIC krótkie, smukłe, kształt AD, BT 30, Ø mocowania D1: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303471 16
GTIN	4067263239680
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Ruch obrotowy $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Możliwość przesuwu osiowego (zakres regulacji $V = 10 \text{ mm}$).
- Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom redukcyjnym.
- Ciśnienie chłodziwa do 80 bar.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

Warunek dostawy:

Wraz ze śrubą do regulacji długości i kluczem trzpieniowym 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308802, tulejki redukcyjne nr 302135 – 302187.

Opis techniczny

gwint M	M12×1
wymiar A długości wysięgu	90 mm
Ø mocowania D ₁	16 mm
L ₂	47,5 mm
Ø D ₂	38 mm
wysięg L ₁ z szyjką	63 mm

Ø zewn. D	45 mm
adapter	BT 30
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Oprawki hydrauliczne