

HOLEX**Szczotki pędzelkowe, plecione, drut stalowy, Ø szczotki D1×grubość drutu: 22X0,25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574850 22X0,25
GTIN	4067263935087
Klasa artykułu	57H

Opis**Wykonanie:**

Gładki, **splociony** drut, wprasowany w stalową tulejkę, Ø trzpienia 6 mm, równomiernie gęsty i nadzwyczaj odporny na zużycie.

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, zgorzeliny i do wszystkich ciężkich i średnio ciężkich rodzajów obróbki.

Drut szczotki rozwiera się w trakcie pracy zależnie od prędkości obrotowej i dlatego może być ona wprowadzana w ciasne otwory, aby np. pracować wewnątrz obudów.

Opis techniczny

wysokość pokrycia	0,25 mm
Długość drutu H ₁	28 mm
Ø szczotki D ₁	22 mm
liczba warkoczy	6
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
Ø chwytu D _s	6 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	skręcenie w lewo
Rodzaj produktu	Szczotka pędzelkowa

