

**HOLEX****Szczotki pędzelkowe, plecione, drut stalowy, Ø szczotki D1×grubość drutu: 28X0,35mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	574850 28X0,35
GTIN	4067263935100
Klasa artykułu	57H

## Opis

### Wykonanie:

Gładki, **spleciony** drut, wprasowany w stalową tulejkę, Ø trzpienia 6 mm, równomiernie gęsty i nadzwyczaj odporny na zużycie.

### Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, zgorzeliny i do wszystkich ciężkich i średnio ciężkich rodzajów obróbki.

**Drut szczotki rozwiera się w trakcie pracy zależnie od prędkości obrotowej i dlatego może być ona wprowadzana w ciasne otwory, aby np. pracować wewnątrz obudów.**

## Opis techniczny

Długość drutu H <sub>1</sub>	28 mm
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min <sup>-1</sup>
Ø szczotki D <sub>1</sub>	28 mm
liczba warkoczy	12
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
wysokość pokrycia	0,35 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	skręcenie w lewo

Rodzaj produktu

Szczotka pędzelkowa