

Yale

Hydrauliczne pompy ręczne HPS, ilość stopni / pojemność zbiornika: 2/4l



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086050 2/4
GTIN	4025092159111
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Wszystkie części odpowiadają **znormalizowanemu szeregowi metrycznemu**, co znacznie upraszcza montaż i serwis, jak również zamawianie części zamiennych. **100% kompatybilność** ze wszystkimi układami hydraulicznymi 700 bar.

Pompy ręczne 2-stopniowe, z **przesuwem szybkim** (poza wielk. 1/0,7). Przelączenie ze stopnia 1. na 2. następuje automatycznie. **Możliwość regulacji ciśnienia w zakresie 0-700 barów za pomocą zaworów redukcyjnych.** Konstrukcja całkowicie metalowa, z dokładnie regulowanym zaworem spustowym, korkiem odpowietrzającym i korkiem wlewu oleju oraz uchem do podnoszenia na dźwigni ręcznej.

w dostawie::

Z olejem bez manometru

wskazówka:

**Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione
i odpowietrzone.**

Ręczne pompy hydrauliczne zob. nr 086050, węże hydrauliczne zob. nr 086081, manometry nr 086087.

Opis techniczny

liczba stopni ciśnienia	2
użytkowa pojemność zbiornika	4000 ml
wydajność przy podnoszeniu (2. stopień)	2 ml

Przenoszona ilość pustego suwu (1. krok)	11 ml
masa	13 kg
Rodzaj produktu	Hydrauliczna pompa ręczna

Akcesoria

Zestaw manometryczny GYA-63 zakres wskazań 0-1000 bar	086087 0-1000
---	---------------