

## HEDI

### Bębny kablowe z blachy stalowej dla państw F, B, PL i CZ, Typ: 50V



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081107 50V
GTIN	4003644013500
Klasa artykułu	08B

#### Opis

##### Wykonanie:

Bębny kablowe Hedi® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.

Z gniazdami wtykowymi zgodnymi z przepisami **państw F, B, PL i CZ**. Do zastosowania w środowisku suchym.

##### Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing < 12$  mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

stopień ochrony IP: IP 20

moc znamionowa w stanie rozwiniętym: 3500 (16 A) W

klasa przewodu: H05VV-F

rodzaj przewodu: 3G1,5

materiał kabla: PCV

długość przewodu: 50 m

liczba gniazd wtykowych: 4

#### Opis techniczny

rodzaj przewodu	3G1,5
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	3500 (16 A) W
Napięcie w sieci	250 V
klasa przewodu	H05VV-F
materiał kabla	PCV
długość przewodu	50 m
stopień ochrony IP	IP 20
liczba gniazd wtykowych	4
materiał obudowy	z blachy stalowej
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Dostępny system diagnostyczny	nie
Rodzaj produktu	Bębny kablowe