

**Garant****Nawiertaki NC, 90°, Ø D<sub>s</sub>: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231500 10
GTIN	4045197220455
Klasa artykułu	21Y

**Opis****Wykonanie:  
z chwytem walcowym****Opis techniczny**

wielkość płytek skrawających	10
wielkość płytek skrawających	10G
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGT 0802
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
maksymalna Ø otworu d <sub>1</sub>	10 mm
długość całkowita L <sub>ges</sub>	90 mm
śruba mocująca płytki obracane	231540 TX8 (2,0 Nm)
maks. głębokość otworu l <sub>1</sub>	4 mm
Liczba ostrzy Z	1
chwyt	DIN 1835 B
Nawiertak odpowiedni do kształtu płytek	90
Nawiertak odpowiedni do kształtu płytek	Promień
Atrybut nazwy produktu	90°
chłodzenie wewnętrzne	nie
kąt wierzchołkowy	90 stopni

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Śruby zaciskowe Torx napęd TX8

231540 TX8

Groty 8 mm, z magnesemz uchwytem bitów 1/4 cala  
długość całkowita 50 mm

659874 50

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500