


Garant

Frezy tarczowe / do cięcia z chwytem cylindrycznym stal szer. $a_p = 2,2$ mm, \emptyset D / liczba ostrzy Z: 50/4mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218414 50/4
GTIN	4045197533616
Klasa artykułu	21P

Opis**Wykonanie:**

System wysokowydajnych frezów do cięcia złożony zamienniez **kołnierza ikorzystnej cenowo blachy stalowej** lub **kołnierza i wysokiej precyzji odpornej na działanie temperatury blachy HSS**.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i przecinania. Dla zapewnienia wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.

Użycie, tekst reklamowy:

Do frezowania rowków i frezowania rozdzielającego. W celu uzyskania wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.

Nr zamówienia: 218440 do 218444 (patrz katalog główny)

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

wskazówka:

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych / do cięcia o \emptyset D do 200 mm.

Tarcza wymienna z HSS może zostać zamówiona jako wyposażenie.

Opis techniczny

\emptyset kołnierza d_1	24,5 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$ dla a_p 2,2 mm	95,5 mm

pasująca wymienna płytką skrawająca	XC.. 1119
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$ dla a_p 1,5 mm	94,9 mm
\varnothing chwytu D_s h6	25 mm
\varnothing ostrzy D_c	50 mm
maksymalna głębokość wcinania $a_{e\text{maks.}}$	12,75 mm
długość kołnierza L_1	36 mm
Liczba ostrzy Z	4
szerokość a_p	2,2 mm
wykonanie chwytu	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Frezy tarczowe