

Garant**SPMT 060304, HB720, Typ: UNI**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	218320 UNI
GTIN	4045197608369
Klasa artykułu	21A

Opis

SPMT 060304 UNI promień naroża: 0,4 mm
posuw f_z na ząb: 0,09 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,09 mm
typ	UNI
promień naroża	0,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	3,5 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SPMT 060304
Gatunek	HB720
Materiał ostrza 	HM

grubość płytki S	3,18 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania