

Garant**XNEX 080608, HB7635, Typ: INOX**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2139 INOX
GTIN	4067263078937
Klasa artykułu	GGN

Opis

Pasuje do:

Frezy kątowe GARANT 90° nr 215101 i HOLEX 90° nr 215102.

Zawartość:

50 × 215188 INOX

wskazówka:Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D / a_p = 3$ mm.

Opis techniczny

zawartość	50
posuw f_z na ząb	0,13 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNEX080608
Gatunek	HB7635
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4 mm
liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	190 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		

Akcesoria

XNEX 080608 Typ INOX

215188 INOX