

Garant**XNEX 080608, HU7710, Typ: ALU**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2136 ALU
GTIN	4067263078906
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

6 ostrzy gwarantuje wysoką opłacalność dzięki niskiej cenie pojedynczego ostrza.

Pasuje do:

Frezy kątowe GARANT 90° nr 215101 i HOLEX 90° nr 215102.

Zawartość:

50 × 215184 ALU

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,15 mm
zawartość	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNEX080608
Gatunek	HU7710
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	4 mm
liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	1320 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	1320 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	1100 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		

Akcesoria

XNEX 080608 Typ ALU

215184 ALU