

Garant**Frezy do rowków teowych, chwyt Weldon, Ø D / Zef: 21/1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218300 21/1
GTIN	4045197608062
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Frezy trzpieniowe z powierzchnią mocowania i chłodzeniem wewnętrznym. Duże przewężenie w strefie obróbki, umożliwiające wprowadzanie w bardzo wąskie rowki. Obróbka powierzchni zapobiegająca korozji.

Zastosowanie:

Do rowków i nacięć wg DIN 650.

wskazówka:

Zalecane stosowanie chłodzenia wewnętrznego, w celu zapewnienia optymalnego odprowadzania wiórów. stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr **211750 wielk. 1,2 z grotem nr 674252, wielk. 8IP.**

Wymiana narzędzi: PowerCard

efektywna liczba ostrzy Z_{ef} : 1

Liczba płytek skrawających: 2

wysokość rowka a_p : 9 mm

Ø kołnierza d_1 : 11 mm

Długość wysięgu L_1 : 26 mm

długość całkowita L_{ges} : 76 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytkę skrawająca	SP.T 060304
Długość wysięgu L_1	26 mm
śruby mocujące	219840 (8IP; 1,2 Nm)
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	1

Ø chwytu D_s h6	16 mm
długość całkowita L_{ges}	76 mm
Ø kołnierza d_1	11 mm
Ø ostrzy D_c	21 mm
wysokość rowka a_p	9 mm
Liczba płytek skrawających	2
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219840
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2