


Garant

Opakowanie ekonomiczne, okrawacz z VHM spiralny 90° GARANT Diabolo



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG8158 6
GTIN	4067263091363
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Jak nr 208158.

Okrawacze opracowane specjalnie do **obróbki twardych materiałów**. Udoskonalona powłoka Diabolo umożliwia jeszcze większą trwałość i lepszą jakość powierzchni.

Tolerancja: **wymiar S = $\pm 0,2$ mm.**

Kąt wierzchołkowy = ± 5 minut kątowych.

Doskonała jakość powierzchni dzięki kątowi linii śrubowej 35°.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale **do fazowania i okrawania** krawędzi detali oraz **do frezowania obrysu**.

Opis techniczny

wymiar S	4,2 mm
Zawartość	5
Liczba zębów Z	6
długość całkowita L	57 mm
Ø chwytu D _s	6 mm

Karta danych

Seria	Diabolo
Ø ostrzy D_c	6 mm
posuw f_z w stali < 60 HRC	0,03 mm
chwyt	DIN 6535 HA h6
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Frezowanie fazek	45 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	VHM
Norma	norma zakładowa
typ	H
Tolerancja Ø nominalnej	h6
Kąt linii śrubowej	35 stopni
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	czerwony
Rodzaj produktu	Okrawacze uniwersalne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się	100 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się	90 m/min	H
Stal < 65 HRC	nadaje się	60 m/min	H
Stal < 67 HRC	nadaje się	35 m/min	H
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		

przylączy

nadaje się

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/GG8158-6>