

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 120404/30**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2527 120404/30
GTIN	4067263092292
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,25 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,25 - 4,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
zawartość	250156 HB7020
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG120404
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 120404 Gatunek HB7020

250156 HB7020