

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 120408/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2527 120408/50
GTIN	4067263092322
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,55 - 4,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
posuw f	0,25 - 0,4 mm/obr,
liczba sztuk	50
zawartość	250158 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG120408
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 120408 Gatunek HB7020

250158 HB7020