

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 190624/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2527 190624/50
GTIN	4067263092469
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
posuw f	0,25 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1,6 - 6,75 mm
liczba sztuk	50
zawartość	250176 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG190624
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 190624 Gatunek HB7020

250176 HB7020