

**Garant**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HB 7020,  
Rozmiar / liczba: 120412/30**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2527 120412/30
GTIN	4067263092339
Klasa artykułu	GGN

### Opis techniczny

posuw f	0,25 - 0,4 mm/obr,
zawartość	250160 HB7020
głębokość skrawania $a_p$	0,8 - 4,25 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG120412
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

CNMG 120412 Gatunek HB7020

250160 HB7020