

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 190616/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2527 190616/50
GTIN	4067263092445
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,25 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1,6 - 6,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
liczba sztuk	50
zawartość	250174 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG190616
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 190616 Gatunek HB7020

250174 HB7020