

Garant**Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna CNMG, HB 7020, Rozmiar /
liczba: 120416/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2531 120416/50
GTIN	4067263092629
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,3 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 260 mm/min
głębokość skrawania a_p	1,05 - 4,25 mm
liczba sztuk	50
zawartość	250328 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG120416
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 120416 Gatunek HB7020

250328 HB7020