

**Garant**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DNMG, HB 7020,  
Rozmiar / liczba: 150612/50**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2535 150612/50
GTIN	4067263092902
Klasa artykułu	GGN

### Opis techniczny

posuw f	0,25 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	125 - 280 mm/min
głębokość skrawania $a_p$	0,8 - 3,75 mm
liczba sztuk	50
zawartość	250764 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG150612
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Aksesoria

DNMG 150612 Gatunek HB7020

250764 HB7020