


**Garant**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna SNMG, HB 7020,  
Rozmiar / liczba: 190616/30**



### Dane zamówienia

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | GG2544 190616/30 |
| GTIN             | 4067263093190    |
| Klasa artykułu   | GGN              |

### Opis techniczny

|  |  |
|--|--|
| głębokość skrawania $a_p$                    | 1,6 - 6,75 mm                          |
| zawartość                                    | 251238 HB7020                          |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne | 130 - 280 mm/min                       |
| posuw $f$                                    | 0,2 - 0,4 mm/obr,                      |
| liczba sztuk                                 | 30                                     |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej         | SNMG190616                             |
| Gatunek                                      | HB 7020                                |
| Łamacz wiórów                                | SM                                     |
| Rodzaj produktu                              | Wymienna płytko skrawająca do toczenia |

---

## Aksesoria

SNMG 190616 Gatunek HB7020

251238 HB7020