

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna SNMG, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 150612/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2544 150612/50
GTIN	4067263093169
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,8 - 5,25 mm
liczba sztuk	50
zawartość	251232 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG150612
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Aksesoria

SNMG 150612 Gatunek HB7020

251232 HB7020