


**Garant**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna SNMG, HB 7020,  
Rozmiar / liczba: 150608/30**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2544 150608/30
GTIN	4067263093138
Klasa artykułu	GGN

### Opis techniczny

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
zawartość	251230 HB7020
posuw $f$	0,2 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,55 - 5,25 mm
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG150608
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Aksesoria

SNMG 150608 Gatunek HB7020

251230 HB7020