

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna SNMG, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 120408/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2544 120408/30
GTIN	4067263093091
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

zawartość	251224 HB7020
posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,55 - 4,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG120408
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Aksesoria

SNMG 120408 Gatunek HB7020

251224 HB7020