

Garant**Płytki skrawająca tokarska, obróbka zgrubna SNMG, HB 7020, Rozmiar /
liczba: 150612/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2549 150612/50
GTIN	4067263093305
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,8 - 5,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	105 - 260 mm/min
posuw f	0,3 - 0,5 mm/obr,
liczba sztuk	50
zawartość	251330 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG150612
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Aksesoria

SNMG 150612 Gatunek HB7020

251330 HB7020