

**Garant****Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna SNMG, HB 7020, Rozmiar /  
liczba: 190624/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2549 190624/30
GTIN	4067263093350
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	105 - 260 mm/min
głębokość skrawania $a_p$	1,6 - 6,75 mm
posuw $f$	0,3 - 0,5 mm/obr,
zawartość	251338 HB7020
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG190624
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Aksesoria

SNMG 190624 Gatunek HB7020

251338 HB7020