


Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna WNMG, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 060404/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2564 060404/50
GTIN	4067263093541
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,25 - 2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 280 mm/min
liczba sztuk	50
zawartość	252062 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG060404
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

WNMG 060404 Gatunek HB7020

252062 HB7020