


Garant**Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna WNMG, HB 7020, Rozmiar /
liczba: 080412/30**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2568 080412/30
GTIN	4067263093732
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	85 - 260 mm/min
posuw f	0,3 - 0,5 mm/obr,
zawartość	252210 HB7020
głębokość skrawania a_p	0,8 - 2,75 mm
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG080412
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Aksesoria

WNMG 080412 Gatunek HB7020

252210 HB7020