

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HB7130-2,
Rozmiar / liczba: 120408/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2571 120408/50
GTIN	4067263093848
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 170 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,55 - 4,25 mm
zawartość	250158 HB7130-2
posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG120408
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 120408 Gatunek HB7130-2

250158 HB7130-2