

HOLEX**Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna CNMG, HBT130, Rozmiar / liczba: 120408/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2576 120408/50
GTIN	4067263094166
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,55 - 4,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 120 mm/min
liczba sztuk	50
posuw f	0,3 - 0,5 mm/obr,
zawartość	250218 HBT130
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG120408
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MR
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 120408 Gatunek HBT130

250218 HBT130