

**Garant**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DNMG, HB7130-2,  
Rozmiar / liczba: 150608/30**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2577 150608/30
GTIN	4067263094296
Klasa artykułu	GGN

### Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,55 - 3,75 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 170 mm/min
zawartość	250762 HB7130-2
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG150608
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

DNMG 150608 Gatunek HB7130-2

250762 HB7130-2