

**Garant**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DNMG, HB7130-2,  
Rozmiar / liczba: 110404/50**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2577 110404/50
GTIN	4067263094241
Klasa artykułu	GGN

### Opis techniczny

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 170 mm/min
głębokość skrawania $a_p$	0,25 - 2,75 mm
posuw $f$	0,2 - 0,4 mm/obr,
zawartość	250752 HB7130-2
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG110404
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

DNMG 110404 Gatunek HB7130-2

250752 HB7130-2