

**HOLEX**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DNMG, HBT130,  
Rozmiar / liczba: 150608/50**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2579 150608/50
GTIN	4067263094401
Klasa artykułu	GGN

### Opis techniczny

zawartość	250784 HBT130
posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 135 mm/min
głębokość skrawania $a_p$	0,55 - 3,75 mm
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG150608
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

DNMG 150608 Gatunek HBT130

250784 HBT130