

HOLEX**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DNMG, HBT130,
Rozmiar / liczba: 110408/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2579 110408/30
GTIN	4067263094357
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,55 - 2,75 mm
posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
zawartość	250781 HBT130
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 135 mm/min
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG110408
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DNMG 110408 Gatunek HBT130

250781 HBT130