

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna TCMT, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 110204/30**

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | GG2632 110204/30 |
| GTIN | 4067263095736 |
| Klasa artykułu | GGN |

Opis techniczny

| | |
|--|--|
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 130 - 280 mm/min |
| zawartość | 260982 HB7020 |
| głębokość skrawania a_p | 0,25 - 2,75 mm |
| posuw f | 0,1 - 0,25 mm/obr, |
| liczba sztuk | 30 |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TCMT110204 |
| Gatunek | HB 7020 |
| Łamacz wiórów | SM |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytko skrawająca do toczenia |

Akcesoria

TC.T 110204 Gatunek HB7020

260982 HB7020