

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna TCMT, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 16T304/30**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2632 16T304/30
GTIN	4067263095750
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,
zawartość	260986 HB7020
głębokość skrawania a_p	0,25 - 4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT16T304
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

TC.T 16T304 Gatunek HB7020

260986 HB7020