

HOLEX**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCMT, HBT020,
Rozmiar / liczba: 160404/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2643 160404/30
GTIN	4067263096054
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
zawartość	261474 HBT020
głębokość skrawania a_p	0,25 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 240 mm/min
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT160404
Gatunek	HBT020
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

VCMT 160404 Gatunek HBT020

261474 HBT020