

HOLEX**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCMT, HBT020,
Rozmiar / liczba: 110304/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2643 110304/30
GTIN	4067263096030
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

zawartość	261472 HBT020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 240 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,25 - 1,75 mm
posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT110304
Gatunek	HBT020
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

VCMT 110304 Gatunek HBT020

261472 HBT020