

HOLEX**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VBMT, HBT020,
Rozmiar / liczba: 160408/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2639 160408/30
GTIN	4067263095958
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 240 mm/min
zawartość	261259 HBT020
głębokość skrawania a_p	0,55 - 2,5 mm
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT160408
Gatunek	HBT020
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

VBMT 160408 Gatunek HBT020

261259 HBT020