


**HOLEX**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CCMT, HBT130,  
Rozmiar / liczba: 120408/50**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2647 120408/50
GTIN	4067263096320
Klasa artykułu	GGN

### Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,55 - 4,25 mm
zawartość	260221 HBT130
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 135 mm/min
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT120408
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

CCMT 120408 Gatunek HBT130

260221 HBT130