

HOLEX**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DCMT, HBT130,
Rozmiar / liczba: 11T302/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2651 11T302/50
GTIN	4067263096566
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 135 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,15 - 2,75 mm
zawartość	260503 HBT130
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT11T302
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DCMT 11T302 Gatunek HBT130

260503 HBT130