



**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DCMT, HBT130,  
Rozmiar / liczba: 070204/50**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2651 070204/50
GTIN	4067263096542
Klasa artykułu	GGN

### Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,25 - 1,75 mm
zawartość	260500 HBT130
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 135 mm/min
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT070204
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

DCMT 070204 Gatunek HBT130

260500 HBT130