

HOLEX**Płytki do przecinania wersja neutralna,, HBX25, Szerokość skrawania w (mm) / liczba: 2,2/30**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | GG2715 2,2/30 |
| GTIN | 4067263096702 |
| Klasa artykułu | GGN |

Opis

Pasuje do:

Oprawki miedzowe nr 273000.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| promień naroża R | 0,2 mm |
| liczba sztuk | 30 |
| zawartość | 273010 2,2 |
| Tolerancja szerokości skrawania W | $\pm 0,1$ mm |
| posuw f | 0,07 mm/obr, |
| Gatunek | HBX25 |
| Zastosowanie główne | P |
| Zastosowanie dodatkowe | M |
| Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Stal < 500 N/mm ² | nadaje się | 120 m/min | P |
| Stal < 750 N/mm ² | nadaje się | 100 m/min | P |
| Stal < 900 N/mm ² | nadaje się | 90 m/min | P |
| Stal < 1100 N/mm ² | nadaje się | 80 m/min | P |
| Stal INOX < 900 N/mm ² | nadaje się | 80 m/min | M |
| Stal INOX > 900 N/mm ² | nadaje się | 60 m/min | M |
| żeliwo szare (sferoidalne) | nadaje się | 80 m/min | K |
| ciągłe | nadaje się | | |
| suchy | nadaje się | | |

Akcesoria

Płytki do przecinania neutralny Szerokość skrawania W 2,2 mm

273010 2,2