

HOLEX

**Płytko do przecinania / wcinania i płytek skrawających Ostrze kuliste, HBG25,
Szerokość skrawania w (mm) / liczba: 3/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2722 3/50
GTIN	4067263096795
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Narzędzia do wcinania nr 278015 – 278056.

Opis techniczny

Tolerancja szerokości skrawania W	±0,04 mm
posuw f	0,07 - 0,2 mm/obr,
zawartość	278036 3
liczba sztuk	50
promień naroża R	0,3 mm
Gatunek	HBG25
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	80 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	140 m/min	K
uniw.	nadaje się		
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

Akcesoria

Płytko do przecinania / wcinania i płytko skrawająca
kuliście szerokość skrawania W 3 mm

278036 3