

HOLEX**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCMT, HBT130,
Rozmiar / liczba: 160404/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2667 160404/30
GTIN	4067263097297
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

zawartość	261474 HBT130
posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 135 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,25 - 2,5 mm
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT160404
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

VCMT 160404 Gatunek HBT130

261474 HBT130