

**Garant**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CCGT, HU 7310,  
Rozmiar / liczba: 060204/50**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2668 060204/50
GTIN	4067263097365
Klasa artykułu	GGN

### Opis techniczny

zawartość	260142 HU7310
liczba sztuk	50
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,25 - 2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT060204
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

CC.T 060204 Gatunek HU7310

260142 HU7310