

**Garant**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DCGT, HB 7310,  
Rozmiar / liczba: 11T308/50**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2675 11T308/50
GTIN	4067263098140
Klasa artykułu	GGN

### Opis techniczny

głębokość skrawania $a_p$	0,55 - 2,75 mm
zawartość	260464 HB7310
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	250 - 600 mm/min
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT11T308
Gatunek	HB 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Aksesoria

DC.T 11T308 Gatunek HB7310

260464 HB7310